

Silsaving



Frese micro

803S

Consulter la fiche en  
ligne

# 803S 1,5X9

Fraise à 2 dents pour usinages en profondeur

Silmax  
NORM $\lambda 30^\circ$  $90^\circ$ 

## Détails

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Diamètre partie coupante<br>D 0/-0,02     | 1,50 |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 3,00 |
| Longueur totale<br>L                      | 39   |
| Longueur utile<br>l                       | 2,25 |
| Longueur dégagement<br>l1                 | 9,0  |
| Profondeur dégagement<br>a                | 0,03 |
| Nombre de dents<br>Z                      | 2    |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HA   |

## Matériaux

Acier < 800 n/mm<sup>2</sup>Acier < 1000 n/mm<sup>2</sup>

Fonte grise



## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 5 diamètres.



Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.